

CHEVILLE AUTOPERÇEUSE
POUR FIXATION LÉGÈRE

KRONO ZAMAK

VIS TÊTE FRAISÉE
KRONO-SFVIS TÊTE RONDE
KRONO-SRPATTE À VIS
M7X150
KRONO-SPVERSION COURTE
SANS VIS
KRONO-XS

PLAQUE DE PLÂTRE

Existe
en coffret

ref : KRONO-SR-KIT

CARACTÉRISTIQUES

Matière : Zamak


Avantages :

- Pose rapide sans perçage préalable
- Matériau zamak très résistant à la chaleur
- Pose sur plaques de plâtre simple peau BA10, BA13 et BA15.


APPLICATIONS

- Chauffage
- Ventilation et air conditionné
- Matériel et accessoires électriques
- Matériel et accessoires de plomberie
- Éclairage mural
- TV
- Étagères
- Décoration

MISE EN ŒUVRE



Visser lentement la cheville
Krono dans la plaque de
plâtre avec un tournevis PH2




Visser la vis au centre de la cheville
à travers l'objet à fixer

CHARGES ADMISSIBLES

Valeurs indicatives et non contractuelles, coeff de sécurité = 4

Matériaux	Traction	Cisaillement
	daN	daN
Plaque de plâtre 13mm	10	10

DIMENSIONS



* Patte à vis longueur 30 : pour utilisation sans rosace ou avec rosace plate (Krono-SP30)
* patte à vis longueur 50 : pour utilisation avec rosace > 9 mm (Krono-SP50)

L	t _{fix} maxi	Ø _{vis} x L _{vis}	EP min-max	RÉFÉRENCES			
Longueur cheville mm	Épaisseur à fixer mm	Diamètre vis mm	Longueur vis (min) mm	Épaisseur cloison mm	Sans vis	Vis tête fraisée	Vis tête ronde
31	15	4,5 x 35	10-20		KRONO-SV	KRONO-SF	KRONO-SR
31	10	4,5 x 30	10-20		-	-	-
31	30	4,5 x 50	10-20		-	-	-
26	5	-	10-20		KRONO-XS	-	-
							Patte à vis M7x150
							KRONO-SP30
							KRONO-SP50

SELF DRILL PLASTERBOARD LIGHT FIXING ZAMAK

KRONO ZAMAK



COUNTERSUNK
HEAD SCREW
KRONO-SF



CYLINDRICAL
HEAD SCREW
KRONO-SR

PLASTERBOARD



AVAILABLE
IN RIGID
CASE

ref : KRONO-SR-KIT

FEATURES

Material : Zamak


Advantages :

- Quick setting without drilling.
- Zamak, high heat resistance material.
- Use on plasterboard 10 to 20 mm thickness.


APPLICATION EXAMPLES

- Heat
- Ventilation and conditioned air
- Material and electrical accessories
- Material and plumbing accessories
- Wall-mounted lamp
- TV
- Shelves
- Decoration

INSTALLATION



Slowly screw the
Krono plug with a PH2
screwdriver




Insert the screw in the center of the plug
and then, tight through the fixing piece

RECOMMENDED LOADS

Loads are calculated from tests done on the production site and a partial coefficient action = 4.

Material	Tension	Shear
	daN	daN
Plasterboard 13mm	10	10

DIMENSIONS



L	t _{fix max}	Ø _{vis} x L _{vis}	EP min-max	without screw	REFERENCES	
plug length mm	Fixing thickness mm	screw diameter mm	screw length mm	Wall thickness mm	Countersunk head screw	Cylindrical head screw
31	15	4.5 x 35	10-20	KRONO-SV	KRONO-SF	KRONO-SR

KOTWA SAMOWIERCĄCA
DO ZAMOCOWAŃ LEKKICH**KRONO ZAMAK**Z ŁBEM STOŻKOWYM
KRONO-SFZ ŁBEM OKRĄGLYM
KRONO-SRZE ŚRUBĄ
M7X150
KRONO-SPKRÓTKA WERSJA
BEZŚRUBOWA
KRONO-XS

PŁYTA GIPSOWA




symbol : KRONO-SR-KIT

CECHY**Materiał :** Zamak**Zalety:**


- Szybka instalacja bez wcześniejszego wiercenia
- Materiał żalopny na wysoką temperaturę
- Montaż na jednowarstwowej płycie gipsowo-kartonowej BA10, BA13 i BA15.

ZASTOSOWANIE


- Podgrzewacz
- Wentylacja i klimatyzacja
- Sprzęt elektryczny i akcesoria
- Sprzęt i akcesoria hydrauliczne
- Oświetlenie ściennie
- TV
- Półki
- Dekoracje

MONTAŻ

Powoli wkręcić kotwę Krono w płytę gipsowo-kartonową za pomocą śrubokrętu PH2





Wkręcić śrubę w środek kotwy przez mocowany przedmiot.

**DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA**

Wartości orientacyjne i pozaumowne, współczynnik bezpieczeństwa = 4

Materiał	ROZCIĄGANIE	ŚCINANIE
	daN	daN
Płyta gipsowa 13mm	10	10

WYMIARY

* Długość śruby 30: do użytku bez rozety lub z rozetą płaską (KRONO-SP30)
* długość śruby 50: do użytku z rozetą > 9 mm (KRONO-SP50)

L	t _{fix} maxi	Ø śruby x L śruby	EP min-max	SYMBOL			
Długość kotwy mm	Max. grubość mocowania mm	Średnica śruby mm	Długość śruby (min) mm	Grubość płyty mm	Bezśrubowa	Z łbem stożkowym	Z łbem okrągłym
31	15	4,5 x 35	10-20	10-20	KRONO-SV	KRONO-SF	KRONO-SR
31	10	4,5 x 30	10-20	10-20	-	-	KRONO-SP30
31	30	4,5 x 50	10-20	10-20	-	-	KRONO-SP50
26	5	-	10-20	10-20	KRONO-XS	-	-